

**Capete de frezat la 90° MEW, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 50/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	225210 50/4
GTIN	4960664648689
Clasa articolului	250

Descriere**Execuție:****Rentabilă datorită celor 4 tăişuri.****Descriere tehnică**

Ø tăişului D_c	50 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOMU..
Şurub pentru plăcuțe amovibile	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Dimensiune plăcuță amovibilă	15
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\max}$	15 mm
Lungimea totală L_{ges}	40 mm
Ø orificiu prindere	22 mm
Număr de dinți Z	4
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)

Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229714
--------------------	--------