

**Freză la 90° MFWN, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 63/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	225600 63/4
GTIN	4960664647408
Clasa articolului	250

Descriere**Execuție:**

Scule cu plăcuțe amovibile bilaterale. Combinație formată din unghiul de așezare, execuția canalelor de așchii, precum și geometria și unghiul de tăiere al plăcuțelor amovibile pentru asigurarea unei rate de așchiere, a unei evacuări a așchiilor și a unei durabilități deosebite, a unei forțe de așchiere reduse precum și pentru o rentabilitate ridicată.

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	110 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	8 mm
Ø tăişului D_c	63 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229700 (T15; 4,2 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	WNMU 0806..
Ø cozii D_s h6	32 mm
Lungime activă L_1	30 mm
Număr de dinți Z	4
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ	90 grad

Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229700
--------------------	--------