



## Freză la 90° MEW, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 25/3mm



### Date comandă

Numărul de comandă	225200 25/3
GTIN	4960664648153
Clasa articolului	250

### Descriere

#### Execuție:

Rentabilă datorită celor 4 tăișuri.

### Descriere tehnică

Lungime activă $L_1$	32 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	120 mm
Ø tăișului $D_c$	25 mm
Dimensiune plăcuță amovibilă	10
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\ max}$	10 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOMU..
Ø cozii $D_s\ h6$	25 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Număr de dinți Z	3
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare $\kappa$	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Răcire interioară	da

Tip produs

Freză

---

**Accesorii**

Șurub de strângere

229713