

**Capete de frezat la 90° MFWN, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 125/6mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 225615 125/6 |
| GTIN | 4960664647637 |
| Clasa articolului | 250 |

Descriere**Execuție:**

Scule cu plăcuțe amovibile bilaterale. Combinație formată din unghiul de așezare, execuția canalelor de așchii, precum și geometria și unghiul de tăiere al plăcuțelor amovibile pentru asigurarea unei rate de așchiere, a unei evacuări a așchiilor și a unei durabilități deosebite, a unei forțe de așchiere reduse precum și pentru o rentabilitate ridicată.

Descriere tehnică

| | |
|---|----------------------|
| Lungimea totală L_{ges} | 63 mm |
| Ø tăişului D_c | 125 mm |
| Șurub pentru plăcuțe amovibile | 229700 (T15; 4,2 Nm) |
| Ø orificiu prindere | 40 mm |
| Portplăcuță | 229751 |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | WNMU 0806.. |
| Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$ | 8 mm |

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Număr de dinți Z | 6 |
| Tip de coadă | cu alezaj |
| Unghi de reglare κ | 90 grad |
| Utilizarea frezei | Pătrundere în adâncime (plunging) |
| Utilizarea frezei | Frezare pe colț |
| Răcire interioară | da |
| Tip produs | Freză |

Accesorii

| | |
|--------------------|--------|
| Șurub de strângere | 229700 |
| Portplăcuță | 229751 |