



Freză la 90° MEW, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 32/2Lmm



Date comandă

Numărul de comandă	225200 32/2L
GTIN	4960664648269
Clasa articolului	250

Descriere

Execuție:

Rentabilă datorită celor 4 tăişuri.

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	130 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Ø tăişului D_c	32 mm
Dimensiune plăcuță amovibilă	15
Lungime activă L_1	32 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p,max}$	15 mm
Ø cozii D_s h6	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOMU..
Număr de dinți Z	2
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere

229714