



## Capete de frezat la 90° MEW, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 63/5mm



### Date comandă

Numărul de comandă	225210 63/5
GTIN	4960664648696
Clasa articolului	250

### Descriere

**Execuție:**  
**Rentabilă datorită celor 4 tășuri.**

### Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	LOMU..
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Ø orificiu prindere	22 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	15 mm
Dimensiune plăcuță amovibilă	15
Ø tăişului $D_c$	63 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	40 mm
Număr de dinți Z	5
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare $\kappa$	90 grad
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)

Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

---

## Accesorii

Șurub de strângere	229714
--------------------	--------