


Freză la 90° MEW, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 20/2mm

Date comandă

Numărul de comandă	225200 20/2
GTIN	4960664648092
Clasa articolului	250

Descriere
Execuție:
Rentabilă datorită celor 4 tăişuri.
Descriere tehnică

Ø cozii D _s h6	20 mm
Adâncime maximă de aşchiere a _{p max}	10 mm
Dimensiune plăcuță amovibilă	10
Lungimea totală L _{ges}	110 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOMU..
Lungime activă L ₁	30 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø tăişului D _c	20 mm
Număr de dinți Z	2
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere

229713