


Freză la 90° MEW, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 40/3Lmm

Date comandă

Numărul de comandă	225200 40/3L
GTIN	4960664648290
Clasa articolului	250

Descriere
Execuție:
Rentabilă datorită celor 4 tăişuri.
Descriere tehnică

Ø tăişului D_c	40 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOMU..
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Ø cozii D_s h6	32 mm
Lungimea totală L_{ges}	150 mm
Lungime activă L_1	50 mm
Dimensiune plăcuță amovibilă	15
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	15 mm
Număr de dinți Z	3
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere

229714