



Capete de frezat la 90° MEW, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 80/6mm



Date comandă

Numărul de comandă	225210 80/6
GTIN	4960664648702
Clasa articolului	250

Descriere

Execuție:
Rentabilă datorită celor 4 tășuri.

Descriere tehnică

Ø tăişului D_c	80 mm
Şurub pentru plăcuțe amovibile	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Lungimea totală L_{ges}	50 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\ max}$	15 mm
Ø orificiu prindere	27 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOMU..
Dimensiune plăcuță amovibilă	15
Număr de dinți Z	6
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)

Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229714
--------------------	--------