

**Freză la 90° MEW, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 20/2Lmm****Date comandă**

Numărul de comandă	225200 20/2L
GTIN	4960664648115
Clasa articolului	250

**Descriere****Execuție:****Rentabilă datorită celor 4 tăişuri.****Descriere tehnică**

Ø cozii D <sub>s</sub> h6	20 mm
Ø tăişului D <sub>c</sub>	20 mm
Adâncime maximă de aşchiere a <sub>p max</sub>	10 mm
Şurub pentru plăcuțe amovibile	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	150 mm
Lungime activă L <sub>1</sub>	40 mm
Dimensiune plăcuță amovibilă	10
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOMU..
Număr de dinți Z	2
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

---

## Accesorii

Șurub de strângere

229713