


Freză la 90° MEW, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 40/4Lmm

Date comandă

Numărul de comandă	225200 40/4L
GTIN	4960664648306
Clasa articolului	250

Descriere
Execuție:
Rentabilă datorită celor 4 tăișuri.
Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	LOMU..
Lungimea totală L_{ges}	150 mm
Lungime activă L_1	50 mm
Ø cozii D_s h6	32 mm
Ø tăișului D_c	40 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Dimensiune plăcuță amovibilă	15
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	15 mm
Număr de dinți Z	4
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere

229714