

**Capete de frezat la 90° MFWN, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 63/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	225615 63/4
GTIN	4960664647675
Clasa articolului	250

Descriere**Execuție:**

Scule cu plăcuțe amovibile bilaterale. Combinație formată din unghiul de așezare, execuția canalelor de așchii, precum și geometria și unghiul de tăiere al plăcuțelor amovibile pentru asigurarea unei rate de așchiere, a unei evacuări a așchiilor și a unei durabilități deosebite, a unei forțe de așchiere reduse precum și pentru o rentabilitate ridicată.

Descriere tehnică

Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	8 mm
Ø orificiu prindere	22 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229700 (T15; 4,2 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	WNMU 0806..
Ø tăişului D_c	63 mm
Lungimea totală L_{ges}	40 mm
Număr de dinți Z	4

Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229700
--------------------	--------