



**WNMU 080608 EN-GM, PR1525, Tip: ST1400**

**Date comandă**

Numărul de comandă	225620 ST1400
GTIN	4960664648948
Clasa articolului	25A

**Descriere**
**Execuție:**

Plăcuțe amovibile cu strat de acoperire MEGACOAT cu **6 tăişuri** – model dublu. Datorită unghiului de aşchiere axial mare de maxim 13°, forța de aşchiere este redusă considerabil.

**Aplicație:**

**Geometria GM** este prima alegere pentru prelucrarea generală.

**Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D$ .

Avans  $f_z$  per dinte: 0,1 – 0,3 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă: WNMU 080608 EN-GM

Rază la colț: 0,8 mm

**Descriere tehnică**

Tip	ST1400
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMU 080608 EN-GM
Rază la colț	0,8 mm
Numărul de schimbări / tăişuri	6

Categorie	PR1525
Materialul sculei	Carbura
Avans $f_z$ per dinte	0,1 – 0,3 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare