


KOMET® Lamator, Coadă Weldon, Tip: M10

Date comandă

Numărul de comandă	216660 M10
GTIN	4047109013124
Clasa articolului	24D

Descriere
Aplicație:

Pentru realizarea lamajelor pentru șuruburile cu cap cilindric conform DIN 74 Partea 2, începând de Ref. M8 cu răcire internă.

Descriere tehnică

Ø de teșire D ₁ H13	18 mm
Adâncime de teșire maximă l	16 mm
Ø cozii D _s h6	16 mm
Pentru șuruburi DIN cu cap cilindric	M10
Ø minim d _{min}	10,4 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Plăcuță amovibilă Cod 216780 – 216910; Cod 216950	24-010 / 110
Număr de dinți Z	1
Plăcuță amovibilă compatibilă	WOEX
Număr plăcuțe amovibile	1
Lungimea totală L _{ges}	80 mm
Tip de coadă	Coadă Weldon
Răcire interioară	da
Tip produs	Teșitoare

Accesorii

Set de șuruburi de strângere Torx Plus®10 buc. Acționare
8IP2

239652 8IP2