



Freză la 90° MEW, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 30/4Lmm



Date comandă

Numărul de comandă	225200 30/4L
GTIN	4960664648184
Clasa articolului	250

Descriere

Execuție:
Rentabilă datorită celor 4 tășuri.

Descriere tehnică

Șurub pentru plăcuțe amovibile	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Dimensiune plăcuță amovibilă	10
Lungime activă L_1	32 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	10 mm
Ø cozii D_s h6	25 mm
Ø tăişului D_c	30 mm
Lungimea totală L_{ges}	130 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOMU..
Număr de dinți Z	4
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Răcire interioară	da

Tip produs

Freză

Accesorii

Șurub de strângere

229713