


**KOMET® Lamator, Coadă Weldon, Tip: M12**

**Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 216660 M12    |
| GTIN               | 4047109013131 |
| Clasa articolului  | 24D           |

**Descriere**
**Aplicație:**

Pentru realizarea lamajelor pentru șuruburile cu cap cilindric conform DIN 74 Partea 2, începând de Ref. M8 cu răcire internă.

**Descriere tehnică**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Ø de teșire D <sub>1</sub> H13                    | 20 mm                |
| Ø minim d <sub>min</sub>                          | 13 mm                |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile          | 239652 8IP2 (1,3 Nm) |
| Plăcuță amovibilă Cod 216780 – 216910; Cod 216950 | 24-010 / 110         |
| Pentru șuruburi DIN cu cap cilindric              | M12                  |
| Ø cozii D <sub>s</sub> h6                         | 25 mm                |
| Adâncime de teșire maximă l                       | 20 mm                |
| Număr de dinți Z                                  | 1                    |
| Plăcuță amovibilă compatibilă                     | WOEX                 |
| Număr plăcuțe amovibile                           | 1                    |
| Lungimea totală L <sub>ges</sub>                  | 100 mm               |
| Tip de coadă                                      | Coadă Weldon         |
| Răcire interioară                                 | da                   |
| Tip produs  | Teșitoare            |

---

## Accesorii

Set de șuruburi de strângere Torx Plus®10 buc. Acționare  
8IP2

239652 8IP2