

**LOMU...08ER-SM, PR1525, Dimensiune plăcuță amovibilă: 15****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 225235 15 |
| GTIN | 4960664648924 |
| Clasa articolului | 25A |

Descriere**Execuție:**

Plăcuțe amovibile cu strat de acoperire MEGACOAT cu 4 tășuri – model dublu. Datorită unghiului de așchiere axial mare de maxim 10°, forța de așchiere este redusă considerabil.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e=0,3 \times D$.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Tip | INOX |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | LOMU...08ER-SM |
| Rază la colț | 0,8 mm |
| Categorie | PR1525 |
| Materialul sculei | Carbura |
| Avans f_z per dinte | 0,06 - 0,15 mm |
| Numărul de schimbări / tășuri | 4 |

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V_c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| Oțel < 500 N/mm ² | recomandat | 200 m/min | P |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | 180 m/min | P |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | 160 m/min | P |
| Oțel < 1100 N/mm ² | recomandat | 140 m/min | P |
| Oțel < 1400 N/mm ² | recomandat | 140 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | recomandat | 160 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | recomandat | 150 m/min | M |
| Umiditate maximă | indicat în anumite condiții | | |
| Umiditate minimă | indicat în anumite condiții | | |
| Uscat | recomandat | | |
| Aer | recomandat | | |