


Freză la 90° MEW, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 32/3mm

Date comandă

Numărul de comandă	225200 32/3
GTIN	4960664648283
Clasa articolului	250

Descriere
Execuție:
Rentabilă datorită celor 4 tăișuri.
Descriere tehnică

Șurub pentru plăcuțe amovibile	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Dimensiune plăcuță amovibilă	15
Ø cozii D _s h6	32 mm
Lungime activă L ₁	32 mm
Lungimea totală L _{ges}	130 mm
Adâncime maximă de aşchiere a _{p,max}	15 mm
Ø tăişului D _c	32 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOMU..
Număr de dinți Z	3
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Răcire interioară	da

Tip produs

Freză

Accesorii

Șurub de strângere

229714