

**Capete de frezat la 90° MEW, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 32/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	225210 32/4
GTIN	4960664648634
Clasa articolului	250

Descriere

Execuție:
Rentabilă datorită celor 4 tăişuri.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	LOMU..
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\max}$	10 mm
Lungimea totală L_{ges}	35 mm
Ø tăişului D_c	32 mm
Dimensiune plăcuță amovibilă	10
Ø orificiu prindere	16 mm
Număr de dinți Z	4
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)

Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229713
--------------------	--------