

**KOMET® Lamator, Coadă Weldon, Tip: M14****Date comandă**

Numărul de comandă	216660 M14
GTIN	4047109013148
Clasa articolului	24D

Descriere**Aplicație:**

Pentru realizarea lamajelor pentru șuruburile cu cap cilindric conform DIN 74 Partea 2, începând de Ref. M8 cu răcire internă.

Descriere tehnică

Ø de teșire D ₁ H13	24 mm
Adâncime de teșire maximă l	19 mm
Ø cozii D _s h6	25 mm
Plăcuță amovibilă Cod 216780 – 216910; Cod 216950	24-010 / 110
Ø minim d _{min}	15 mm
Pentru șuruburi DIN cu cap cilindric	M14
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Număr de dinți Z	2
Plăcuță amovibilă compatibilă	WOEX
Număr plăcuțe amovibile	2
Lungimea totală L _{ges}	100 mm
Tip de coadă	Coadă Weldon
Răcire interioară	da
Tip produs	Teșitoare

Accesorii

Set de șuruburi de strângere Torx Plus®10 buc. Acționare
8IP2

239652 8IP2