

**Capete de frezat la 90° MFWN, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 80/5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	225615 80/5
GTIN	4960664647682
Clasa articolului	250

**Descriere****Execuție:**

Scule cu plăcuțe amovibile bilaterale. Combinație formată din unghiul de așezare, execuția canalelor de așchii, precum și geometria și unghiul de tăiere al plăcuțelor amovibile pentru asigurarea unei rate de așchiere, a unei evacuări a așchiilor și a unei durabilități deosebite, a unei forțe de așchiere reduse precum și pentru o rentabilitate ridicată.

**Descriere tehnică**

Ø tăişului $D_c$	80 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229700 (T15; 4,2 Nm)
Lungimea totală $L_{ges}$	50 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\ max}$	8 mm
Ø orificiu prindere	27 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	WNMU 0806..
Număr de dinți Z	5

Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

---

## Accesorii

Șurub de strângere	229700
--------------------	--------