


KOMET® Lamator, Coadă Weldon, Tip: M16

Date comandă

Numărul de comandă	216660 M16
GTIN	4047109013155
Clasa articolului	24D

Descriere
Aplicație:

Pentru realizarea lamajelor pentru șuruburile cu cap cilindric conform DIN 74 Partea 2, începând de Ref. M8 cu răcire internă.

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Ø cozii D_s h6	25 mm
Ø minim d_{min}	17 mm
Adâncime de teșire maximă l	21 mm
Pentru șuruburi DIN cu cap cilindric	M16
Ø de teșire D_1 H13	26 mm
Plăcuță amovibilă Cod 216780 – 216910; Cod 216950	24-010 / 110
Număr de dinți Z	2
Plăcuță amovibilă compatibilă	WOEX
Număr plăcuțe amovibile	2
Lungimea totală L_{ges}	100 mm
Tip de coadă	Coadă Weldon
Răcire interioară	da
Tip produs	Teșitoare

Accesorii

Set de șuruburi de strângere Torx Plus®10 buc. Acționare
8IP2

239652 8IP2