

**KOMET Unisix® Plăcuță amovibilă, BK6440, Denumire tip W28: 17-010****Date comandă**

Numărul de comandă	216811 17-010
GTIN	2050002046672
Clasa articolului	24T

Descriere**Adaptat pentru:**

Lamator cu plăcuță amovibilă Cod 216660.

Notă:

Pentru lamatoare cu plăcuțe amovibile M5, M6 până la seria de fabricație martie 2010.

Descriere tehnică

Tip	W28
Denumire	17-010
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WOEX 040204
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	BK6440
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	300 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	300 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	200 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	30 m/min	S
GG(G)	indicat în anumite condiții	160 m/min	K
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		