

**KOMET® Lamator, Coadă Weldon, Tip: M18****Date comandă**

Numărul de comandă	216660 M18
GTIN	4047109013162
Clasa articolului	24D

Descriere**Aplicație:**

Pentru realizarea lamajelor pentru șuruburile cu cap cilindric conform DIN 74 Partea 2, începând de Ref. M8 cu răcire internă.

Descriere tehnică

Ø cozii D_s h6	25 mm
Ø minim d_{min}	19 mm
Adâncime de teșire maximă l	23 mm
Plăcuță amovibilă Cod 216780 – 216910; Cod 216950	34-010 / 110
Pentru șuruburi DIN cu cap cilindric	M18
Ø de teșire D_1 H13	30 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239652 10IP1 (2,8 Nm)
Număr de dinți Z	2
Plăcuță amovibilă compatibilă	WOEX
Număr plăcuțe amovibile	2
Lungimea totală L_{ges}	100 mm
Tip de coadă	Coadă Weldon
Răcire interioară	da
Tip produs	Teșitoare

Accesorii

Set de șuruburi de strângere Torx Plus®10 buc. Acționare
10IP1

239652 10IP1