

Garant

Freză pentru teșire cu unghi variabil, Coadă Weldon, Ø cozii D_s h6: 20mm



Date comandă

Numărul de comandă	216620 20
GTIN	4045197133519
Clasa articolului	210

Descriere

Execuție:

Funcționare silențioasă datorită **construcției stabile.**

Aplicație:

Debavurarea muchiilor, găurilor circulare, canalelor longitudinale și pentru teșire. Fixarea rigidă este esențială (nu poate fi utilizată pe mașini de găurit). **Pentru unghiuri de 10° – 80° se reglează fără trepte.**

Notă:

Toleranță la scala $\pm 2,5^\circ$. **Pentru ajustarea exactă a unghiului, vă rugăm să utilizați un dispozitiv de presetare.** GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP.**

Descriere tehnică

Cutie	219957
Șurub de fixare pentru cutie	219945
Șurub pentru plăcuțe amovibile	219843 (8IP; 1,2 Nm)
Lungime activă L ₁	30 mm
Ø cozii D _s h6	20 mm
Plăcuță amovibilă Cod 216700; Cod 216740; Cod 216770	14-660
Plăcuță amovibilă compatibilă	TO.. 0902
Număr de dinți Z	1
Lungimea totală L _{ges}	95 mm

Tip de coadă	Coadă Weldon
Domeniu de reglare unghi de teșire	10-80 grad
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Teșitoare

Accesorii

Șurub de strângere	219945
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Casetă de schimb pentru freze pentru teșire	219957
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2
Șurub de strângere	219843