

**KOMET® Lamator, Coadă Weldon, Tip: M20****Date comandă**

Numărul de comandă	216660 M20
GTIN	4047109013179
Clasa articolului	24D

Descriere**Aplicație:**

Pentru realizarea lamajelor pentru șuruburile cu cap cilindric conform DIN 74 Partea 2, începând de Ref. M8 cu răcire internă.

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239653 15IP3 (6,3 Nm)
Plăcuță amovibilă Cod 216780 – 216910; Cod 216950	42-010 / 110
Ø minim d_{min}	21 mm
Adâncime de teșire maximă l	25 mm
Ø de teșire D_1 H13	33 mm
Pentru șuruburi DIN cu cap cilindric	M20
Ø cozii D_s h6	25 mm
Număr de dinți Z	2
Plăcuță amovibilă compatibilă	WOEX
Număr plăcuțe amovibile	2
Lungimea totală L_{ges}	100 mm
Tip de coadă	Coadă Weldon
Răcire interioară	da

Tip produs

Teșitoare

AccesoriiSet de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare
15IP3

239653 15IP3