

Garant**Lamator prin pătrundere la 180°, Coadă Weldon, Ø de teșire D: 36mm****Date comandă**

Numărul de comandă	217160 36
GTIN	4045197552716
Clasa articolului	210

Descriere**Standard:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Notă:

Plăcuțele amovibile recomandate au o rază la colț de 0,4 mm. La utilizarea unor plăcuțe cu raze la colț diferite, nu se va atinge valoarea $\varnothing d_{\min}$ (consultați tabelul)! GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Lungime activă L_1	60 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	219844 (15IP; 3,0 Nm)
\varnothing minim d_{\min}	18 mm
\varnothing cozii D_s h6	25 mm
\varnothing de teșire D	36 mm
Număr de dinți Z	2
Plăcuță amovibilă compatibilă	260150
Lungimea totală L_{ges}	140 mm
Tip de coadă	Coadă Weldon
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Unghi de teșire	180 grad

Tip produs

Teșitoare

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,0 Nm

211750 3,0

Șurub de strângere

219844

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP

674252 15IP