


**LOMU...08ER-GM, PR1510, Dimensiune plăcuță amovibilă: 15**

**Date comandă**

Numărul de comandă	225240 15
GTIN	4960664648818
Clasa articolului	25A

**Descriere**
**Execuție:**

Plăcuțe amovibile cu strat de acoperire MEGACOAT cu 4 tășuri – model dublu. Datorită unghiului de aşchiere axial mare de maxim 10°, forța de aşchiere este redusă considerabil.

**Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e=0,3 \times D$ .

Avans  $f_z$  per dinte: 0,06 - 0,25 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă: LOMU...08ER-GM

Tip: Fontă

Rază la colț: 0,8 mm

**Descriere tehnică**

Tip	Fontă
Cod ISO Plăcuță amovibilă	LOMU...08ER-GM
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	PR1510
Materialul sculei	Carbura

Avans $f_z$ per dinte	0,06 - 0,25 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare