

**Garant****Lamator prin pătrundere la 180°, Coadă Weldon, Ø de teșire D: 17,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	217160 17,5
GTIN	4045197552525
Clasa articolului	210

**Descriere****Standard:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

**Notă:**

Plăcuțele amovibile recomandate au o rază la colț de 0,4 mm. La utilizarea unor plăcuțe cu raze la colț diferite, nu se va atinge valoarea  $\varnothing d_{\min}$  (consultați tabelul)! GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

**Descriere tehnică**

Lungime activă $L_1$	40 mm
$\varnothing$ cozii $D_s$ h6	16 mm
$\varnothing$ de teșire D	17,5 mm
$\varnothing$ minim $d_{\min}$	6,5 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Număr de dinți Z	2
Plăcuță amovibilă compatibilă	260142
Lungimea totală $L_{\text{ges}}$	96 mm
Tip de coadă	Coadă Weldon
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Unghi de teșire	180 grad

Tip produs

Teșitoare

---

**Accesorii**

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm

211750 1,2

Șurub de strângere Tip 1

219795 1