

Garant**Lamator prin pătrundere la 180°, Coadă Weldon, Ø de teșire D: 31 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	217160 31
GTIN	4045197552662
Clasa articolului	210

Descriere**Standard:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Notă:

Plăcuțele amovibile recomandate au o rază la colț de 0,4 mm. La utilizarea unor plăcuțe cu raze la colț diferite, nu se va atinge valoarea $\varnothing d_{\min}$ (consultați tabelul)! GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Șurub pentru plăcuțe amovibile	219844 (15IP; 3,0 Nm)
\varnothing minim d_{\min}	14 mm
\varnothing de teșire D	31 mm
Lungime activă L_1	55 mm
\varnothing cozii D_s h6	20 mm
Număr de dinți Z	2
Plăcuță amovibilă compatibilă	260150
Lungimea totală L_{ges}	136 mm
Tip de coadă	Coadă Weldon
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Unghi de teșire	180 grad

Tip produs

Teșitoare

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP

674252 15IP

Șurub de strângere

219844

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,0 Nm

211750 3,0