

**Garant****Freză pentru teșire cu unghi variabil, Coadă Weldon, Ø cozii D<sub>s</sub> h6: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	216620 25
GTIN	4045197133526
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

**Funcționare silențioasă** datorită **construcției stabile.**

**Aplicație:**

Debavurarea muchiilor, găurilor circulare, canalelor longitudinale și pentru teșire. Fixarea rigidă este esențială (nu poate fi utilizată pe mașini de găurit). **Pentru unghiuri de 10° – 80° se reglează fără trepte.**

**Notă:**

Toleranță la scala  $\pm 2,5^\circ$ . **Pentru ajustarea exactă a unghiului, vă rugăm să utilizați un dispozitiv de presetare.** GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

**Descriere tehnică**

Șurub de fixare pentru cutie	219946
Ø cozii D <sub>s</sub> h6	25 mm
Cutie	219958
Plăcuță amovibilă Cod 216700; Cod 216740; Cod 216770	32-050
Plăcuță amovibilă compatibilă	TO.. 1604
Șurub pentru plăcuțe amovibile	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Lungime activă L <sub>1</sub>	30 mm
Număr de dinți Z	1

Lungimea totală L <sub>ges</sub>	95 mm
Tip de coadă	Coadă Weldon
Domeniu de reglare unghi de teșire	10-80 grad
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Teșitoare

## Accesorii

Șurub de strângere	219844
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,0 Nm	211750 3,0
Șurub de strângere	219946
Casetă de schimb pentru freze pentru teșire	219958
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP