

Garant**Lamator prin pătrundere la 180°, Coadă Weldon, Ø de teșire D: 18mm****Date comandă**

Numărul de comandă	217160 18
GTIN	4045197552532
Clasa articolului	210

Descriere**Standard:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Notă:

Plăcuțele amovibile recomandate au o rază la colț de 0,4 mm. La utilizarea unor plăcuțe cu raze la colț diferite, nu se va atinge valoarea $\varnothing d_{\min}$ (consultați tabelul)! GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

Descriere tehnică

Șurub pentru plăcuțe amovibile	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Pentru șuruburi DIN cu cap cilindric	M10
Ø cozii D_s h6	16 mm
Lungime activă L_1	41 mm
Ø de teșire D	18 mm
Ø minim d_{\min}	7 mm
Număr de dinți Z	2
Plăcuță amovibilă compatibilă	260142
Lungimea totală L_{ges}	97 mm
Tip de coadă	Coadă Weldon
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard

Unghi de teșire	180 grad
Tip produs	Teșitoare

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2
Șurub de strângere Tip 1	219795 1