

Garant**Lamator prin pătrundere la 180°, Coadă Weldon, Ø de teșire D: 15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	217160 15
GTIN	4045197685315
Clasa articolului	210

Descriere**Standard:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Notă:

Plăcuțele amovibile recomandate au o rază la colț de 0,4 mm. La utilizarea unor plăcuțe cu raze la colț diferite, nu se va atinge valoarea $\varnothing d_{\min}$ (consultați tabelul)! GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

Descriere tehnică

\varnothing cozii D_s h6	12 mm
Pentru șuruburi DIN cu cap cilindric	M8
\varnothing minim d_{\min}	5 mm
Lungime activă L_1	30 mm
\varnothing de teșire D	15 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Număr de dinți Z	2
Plăcuță amovibilă compatibilă	260142
Lungimea totală L_{ges}	92 mm
Tip de coadă	Coadă Weldon
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard

Unghi de teșire	180 grad
Tip produs	Teșitoare

Accesorii

Șurub de strângere Tip 1	219795 1
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2