

**Garant**
**Lamator prin pătrundere la 180°, Coadă Weldon, Ø de teșire D: 19mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	217160 19
GTIN	4045197552549
Clasa articolului	210

**Descriere**
**Standard:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

**Notă:**

 Plăcuțele amovibile recomandate au o rază la colț de 0,4 mm. La utilizarea unor plăcuțe cu raze la colț diferite, nu se va atinge valoarea  $\varnothing d_{\min}$  (consultați tabelul)! GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

**Descriere tehnică**

Șurub pentru plăcuțe amovibile	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Ø cozii $D_s$ h6	16 mm
Ø de teșire D	19 mm
Lungime activă $L_1$	41 mm
Ø minim $d_{\min}$	8 mm
Număr de dinți Z	2
Plăcuță amovibilă compatibilă	260142
Lungimea totală $L_{\text{ges}}$	100 mm
Tip de coadă	Coadă Weldon
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Unghi de teșire	180 grad

Tip produs

Teșitoare

---

**Accesorii**

Șurub de strângere Tip 1

219795 1

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm

211750 1,2