

Garant
Lamator prin pătrundere la 180°, Coadă Weldon, Ø de teșire D: 20mm

Date comandă

Numărul de comandă	217160 20
GTIN	4045197552556
Clasa articolului	210

Descriere
Standard:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Notă:

Plăcuțele amovibile recomandate au o rază la colț de 0,4 mm. La utilizarea unor plăcuțe cu raze la colț diferite, nu se va atinge valoarea $\varnothing d_{\min}$ (consultați tabelul)! GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

Descriere tehnică

Șurub pentru plăcuțe amovibile	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Ø cozii D_s h6	16 mm
Lungime activă L_1	41 mm
Ø minim d_{\min}	9 mm
Ø de teșire D	20 mm
Pentru șuruburi DIN cu cap cilindric	M12
Număr de dinți Z	2
Plăcuță amovibilă compatibilă	260142
Lungimea totală L_{ges}	102 mm
Tip de coadă	Coadă Weldon
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard

Unghi de teșire	180 grad
Tip produs	Teșitoare

Accesorii

Șurub de strângere Tip 1	219795 1
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2