

**Garant****SEKN 1203 AFTN, HB7520, Tip: ST1400****Date comandă**

Numărul de comandă	213912 ST1400
GTIN	4045197302762
Clasa articolului	21A

**Descriere****Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p_{max}} = 3,5 \text{ mm}$ .

Avans  $f_z$  per dinte: 0,19 mm

**Descriere tehnică**

Avans $f_z$ per dinte	0,19 mm
Tip	ST1400
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SEKN 1203 AFTN
Categorie	HB7520
Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	235 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	230 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	220 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	105 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	105 m/min	P
GG(G)	recomandat	130 m/min	K
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		