


**WNMU 080608 EN-SM, PR1535, Tip: INOX****Date comandă**

Numărul de comandă	225625 INOX
GTIN	4960664686162
Clasa articolului	25A

**Descriere****Execuție:**

Plăcuțe amovibile cu strat de acoperire MEGACOAT cu **6 tășuri** – model dublu. Datorită unghiului de așchiere axial mare de maxim 13°, forța de așchiere este redusă considerabil.

**Aplicație:**

**Geometria SM** este puternic pozitivă și cu tăiere ușoară.

**Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Descriere tehnică**

Tip	INOX
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMU 080608 EN-SM
Rază la colț	0,8 mm
Numărul de schimbări / tășuri	6
Categorie	PR1535
Materialul sculei	Carbura

Avans $f_z$ per dinte	0,06 – 0,2 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	150 m/min	M
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		