

Garant**SEKR 1203 AFTN, HB7635, Tip: INOX**

Date comandă

Numărul de comandă	213925 INOX
GTIN	4045197302809
Clasa articolului	21A

Descriere

Notă:Valori de referință pentru $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p_{max}} = 3,5$ mm.

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,19 mm
Tip	INOX
Grosime plăcuță E	3,18 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SEKR 1203 AFTN
Categorie	HB7635
Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	indicat în anumite condiții	215 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	indicat în anumite condiții	205 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	200 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	95 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	95 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	65 m/min	S
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		