

HELICOIL® Plus
made by **BOLLHOFF****Set pentru repararea fileturilor, Conținut: M2,5-M6****Date comandă**

Numărul de comandă	082820 M2,5-M6
GTIN	4250361202605
Clasa articolului	04D

Descriere**Execuție:**

Set de reparație compus din diferite seturi pentru repararea fileturilor metrice ISO.

Insertii filetate HeliCoil®plus din oțel inox foarte rezistente la uzură, **frecare redusă a filetului** cu toleranțe reduse, **calitate înaltă a suprafeței** precum și **rezistență la coroziune și la solicitare termică**. Forma constructivă flexibilă permite distribuția uniformă a sarcinii și a tensiunii și generează astfel **îmbinări prin înșurubare** durabile de cea mai înaltă calitate **pentru toate sarcinile de regim** (static, dinamic) cu **transmitere ideală a forței**. Montaj rapid, necomplicat. Rezultă un filet interior cu dimensiuni standard, utilizabil din ambele părți. **320 piese:**(câte 20 de insertii 1xD; 1,5xD; 2xD – M2,5; M3; M4; M5; M6)

Aplicație:

Pentru **repararea economică a fileturilor deteriorate** sau **uzate** și ca element de construcție pentru **întărirea filetului** la utilizarea unor materiale cu rezistență redusă la frecare (de ex. aluminiu, aliaje aluminiu-magneziu).

Livrare:

Insertii filetate Helicoil®plus de diferite dimensiuni și lungimi, 5 burghie cu coadă conică, 5 tarozi de mână în serie HSS, 5 arbori de montare, 5 spărgătoare pentru șuruburi rupte, 1 geantă din plastic (LxIxI) 420x340x120 mm.

Notă:

Pentru tarozi de mașină HSS-E-PM cu strat de acoperire TiCN consultați Cod 133550 și Cod 138200.

- Pentru calibre tampon recomandate pentru verificarea filetului consultați începând cu Cod 486000.
- La cerere se pot livra inserții autoblocante, alte dimensiuni și inserții cu filet UNC/UNF.

Descriere tehnică

Număr de inserții lungime filet 2×D	100
Număr de inserții lungime filet 1,5×D	100
Număr de inserții lungime filet 1×D	100
Tip produs	Reparația fileturilor