

Garant**Lamator prin tragere la 180°, Ø maxim de adâncire D: 15mm**

Date comandă

Numărul de comandă	217180 15
GTIN	4045197321589
Clasa articolului	210

Descriere

Execuție:**Cu un tăiș (z = 1).** Fără răcire interioară.**Notă:**Dimensiunea e = valoare programată (informații la sfârșitul paginii). GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 0,9** se va folosi cu tija Cod **674248 Ref. TX7**.

Descriere tehnică

Ø cozii D _s h6	20 mm
Tip de coadă	Whistle Notch
Șurub pentru plăcuțe amovibile	219947 (TX7; 0,9 Nm)
Ø manșonului D ₁	25 mm
Ø de teșire D	15 mm
L ₃	35 mm
L ₂	42 mm
Lungime activă L ₁	55 mm
Număr de dinți Z	1
Ø minim d _{min}	8,5 mm
Valoare programată e	3,55 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	217185 UNI

Lungimea totală L	105 mm
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Teșitoare

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Șurub de strângere	219947
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 0,9 Nm	211750 0,9