

Garant**Lamator prin tragere la 180°, Ø maxim de adâncire D: 18mm**

Date comandă

Numărul de comandă	217180 18
GTIN	4045197196903
Clasa articolului	210

Descriere

Execuție:**Cu un tăiș (z = 1).** Fără răcire interioară.**Notă:**Dimensiunea e = valoare programată (informații la sfârșitul paginii). GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

Descriere tehnică

Ø de teșire D	18 mm
Număr de dinți Z	1
Lungime activă L ₁	62 mm
Ø minim d _{min}	10,5 mm
Ø manșonului D ₁	25 mm
L ₃	40 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Ø cozii D _s h6	20 mm
L ₂	47 mm
Tip de coadă	Whistle Notch
Valoare programată e	4,05 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	260142

Lungimea totală L	112 mm
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Teșitoare

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Șurub de strângere Tip 1	219795 1
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2