

Garant
Freză circulară, din carbură, Tip: 27L

Date comandă

Numărul de comandă	217252 27L
GTIN	4045197216557
Clasa articolului	21Q

Descriere
Notă:

Adâncimea efectivă de canelare S_{max} este calculată după cum urmează: $(D-d_1) / 2$.

Schimbare sculă: PowerCard

Răcire interioară: da

Pentru tip de plăcuțe: P26

Cel mai mic \varnothing de găurire D: 22 - 37 mm

\varnothing interior d_1 : 15,5 mm

Adâncime maximă de așchiere S_{max} : 10,75 mm

Lungime activă L_1 : 25 mm

Lungimea totală L_{ges} : 109,6 mm

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	109,6 mm
\varnothing cozii D_s h6	16 mm
Set de șuruburi de strângere	219819 (20IP; 5,7 Nm)
\varnothing interior d_1	15,5 mm
Tip de coadă	cilindric
Cel mai mic \varnothing de găurire D	22 - 37 mm
Adâncime maximă de așchiere S_{max}	10,75 mm
Lungime activă L_1	25 mm

Coadă tip	DIN 6535 HA
Pentru tip de plăcuțe	P26
Răcire interioară	da
Adâncimea filetului	21,5 mm
Material freză	din carbură
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză circulară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219819
--	--------