

Garant
Freză circulară, cu filet oțel, Tip: 12/M5

Date comandă

Numărul de comandă	217253 12/M5
GTIN	4045197597878
Clasa articolului	21Q

Descriere
Notă:

Adâncimea efectivă de canelare S_{max} este calculată după cum urmează: $(D-d_1) / 2$.

Schimbare sculă: PowerCard

Răcire interioară: da

Cel mai mic \varnothing de găurire D: 9,6 - 11,7 mm

Dimensiune filet M: M5 mm

Pentru tip de plăcuțe: P12

\varnothing interior d_1 : 9,5 mm

Adâncime maximă de așchiere S_{max} : 1,1 mm

Lungime activă L_1 : 10 mm

Descriere tehnică

\varnothing interior d_1	9,5 mm
Set de șuruburi de strângere	219832 (8IP; 1,0 Nm)
Lungimea totală L_{ges}	13,5 mm
Cel mai mic \varnothing de găurire D	9,6 - 11,7 mm
Dimensiune filet M	M5 mm
Tip de coadă	Cu filet

Lungime activă L_1	10 mm
Adâncime maximă de aşchiere S_{max}	1,1 mm
Pentru tip de plăcuțe	P12
Ø găurii	16 mm
Adâncimea filetului	10 mm
Răcire interioară	da
Material freză	cu filet oțel
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză circulară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219832
--	--------