

Garant**Lamator prin tragere la 180°, Ø maxim de adâncire D: 57mm**

Date comandă

Numărul de comandă	217180 57
GTIN	4045197465726
Clasa articolului	210

Descriere

Execuție:**Cu un tăiș (z = 1).****Notă:**

Dimensiunea e = valoare programată (informații la sfârșitul paginii). GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,5** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 20IP**.

Descriere tehnică

Tip de coadă	Weldon
Număr de dinți Z	1
L ₃	120 mm
Valoare programată e	9,55 mm
Ø de teșire D	57 mm
Ø minim d _{min}	39 mm
Ø cozii D _s h6	40 mm
Lungime activă L ₁	150 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	260158
Răcire interioară	da
Lungimea totală L	220 mm

Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Teșitoare

Accesorii

Șurub de strângere	219945
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile10 buc.	219848