



Dispozitiv de extracție a șuruburilor cu canale înguste, Tip: 6



Date comandă

Numărul de comandă	082860 6
GTIN	2050001695390
Clasa articolului	04D

Descriere

Execuție:

Din oțel crom-vanadiu tare. Muchiile ascuțite ale extractorului se blochează în șurubul găurit și acesta poate fi scos. Cu pătrat pentru utilizarea cu chei și unelte asemănătoare.

Aplicație:

Pentru extracția șuruburilor rupte cu filet pe dreapta (Ø găurii perforate în prealabil conform tabelului; se rotește extractorul spre stânga).

Adaptat pentru:

Oțel.

Notă:

La cerere sunt disponibile filete UNC și UNF.

Descriere tehnică

Tip	6
Recomandat pentru șuruburi / bolțuri	M18 – M24
Ø găurii prealabile	12 mm
Recomandat pentru racord (niplu)	3/8 inch
Recomandat pentru	Oțel
Tip produs	Extractor pentru șuruburi