

Garant**Lamator prin tragere la 180°, Ø maxim de adâncire D: 40mm**

Date comandă

Numărul de comandă	217180 40
GTIN	4045197281272
Clasa articolului	210

Descriere

Execuție:**Cu un tăiș (z = 1).****Notă:**

Dimensiunea e = valoare programată (informații la sfârșitul paginii). GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	1
L ₂	103 mm
Ø cozii D _s h6	32 mm
Ø minim d _{min}	25 mm
L ₃	95 mm
Lungime activă L ₁	123 mm
Tip de coadă	Whistle Notch
Ø manșonului D ₁	40 mm
Valoare programată e	8,05 mm
Ø de teșire D	40 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	260150

Răcire interioară	da
Lungimea totală L	183 mm
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Teșitoare

Accesorii

Șurub de strângere	219844
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,0 Nm	211750 3,0
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP