



Freză la 90° MECX, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 8/1mm



Date comandă

Numărul de comandă	227100 8/1
GTIN	4960664462728
Clasa articolului	250

Descriere

Descriere:

Productivitate îmbunătățită și în condiții instabile de prelucrare datorită pasului foarte îngust. Forțe reduse de tăiere și stabilitate ridicată pentru tendință redusă de vibrație. Permite mai multe posibilități de frezare precum frezarea profilelor, a suprafețelor înclinate etc.

Descriere tehnică

Lungime activă L_1	16 mm
Ø cozii D_s h6	10 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229706 (T6; 0,45 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	BD.. 0703
Lungimea totală L_{ges}	80 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	6 mm
Ø tăișului D_c	8 mm
Număr de dinți Z	1
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	4 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	14 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	13 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	2,86 grad
Ø D_3	5 mm

Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229706
--------------------	--------