



Freză la 90° MECX, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 20/4Lmm



Date comandă

Numărul de comandă	227100 20/4L
GTIN	4960664462803
Clasa articolului	250

Descriere

Descriere:

Productivitate îmbunătățită și în condiții instabile de prelucrare datorită pasului foarte îngust. Forțe reduse de tăiere și stabilitate ridicată pentru tendință redusă de vibrație. Permite mai multe posibilități de frezare precum frezarea profilelor, a suprafețelor înclinate etc.

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	110 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	6 mm
Ø tăişului D_c	20 mm
Ø cozii D_s, h_6	16 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229707 (T6; 0,45 Nm)
Lungime activă L_1	20 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	BD.. 0703
Număr de dinți Z	4
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	16 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	38 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	37 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	0,72 grad
Ø D_3	17 mm

Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229707
--------------------	--------