



Freză la 90° MECX, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 32/8mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 227100 32/8 |
| GTIN | 4960664462919 |
| Clasa articolului | 250 |

Descriere

Descriere:

Productivitate îmbunătățită și în condiții instabile de prelucrare datorită pasului foarte îngust. Forțe reduse de tăiere și stabilitate ridicată pentru tendință redusă de vibrație. Permite mai multe posibilități de frezare precum frezarea profilelor, a suprafețelor înclinate etc.

Descriere tehnică

| | |
|--|----------------------|
| Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$ | 6 mm |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | BD.. 0703 |
| Lungimea totală L_{ges} | 130 mm |
| Ø cozii D_s h6 | 32 mm |
| Șurub pentru plăcuțe amovibile | 229707 (T6; 0,45 Nm) |
| Ø tăișului D_c | 32 mm |
| Lungime activă L_1 | 30 mm |
| Număr de dinți Z | 8 |
| Lungime de așezare cu înclinație α_{\max} | 28 mm |
| Frezare circulară a găurii Ø D_{\max} | 62 mm |
| Frezare circulară a găurii Ø D_{\min} | 61 mm |
| Unghi de așezare cu înclinație α_{\max} | 0,41 grad |
| Ø D_3 | 29 mm |

| | |
|--------------------|----------------------|
| Tip de coadă | Coadă cilindrică |
| Unghi de reglare κ | 90 grad |
| Utilizarea frezei | Prelucrare înclinată |
| Utilizarea frezei | Frezare pe colț |
| Utilizarea frezei | Frezare circulară |
| Răcire interioară | da |
| Tip produs | Freză |

Accesorii

| | |
|--------------------|--------|
| Șurub de strângere | 229707 |
|--------------------|--------|