



## Freză la 90° MECX, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 20/5XLmm



### Date comandă

Numărul de comandă	227100 20/5XL
GTIN	4960664462810
Clasa articolului	250

### Descriere

#### Descriere:

Productivitate îmbunătățită și în condiții instabile de prelucrare datorită pasului foarte îngust. Forțe reduse de tăiere și stabilitate ridicată pentru tendință redusă de vibrație. Permite mai multe posibilități de frezare precum frezarea profilelor, a suprafețelor înclinate etc.

Răcire interioară: da

Ø tăişului  $D_c$ : 20 mm

Număr de dinți Z: 5

Adâncime maximă de aşchiere  $a_{p\max}$ : 6 mm

Lungime activă  $L_1$ : 20 mm

Lungimea totală  $L_{ges}$ : 110 mm

Ø cozii  $D_s$  h6: 16 mm

### Descriere tehnică

Ø tăişului $D_c$	20 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\max}$	6 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	BD.. 0703
Ø cozii $D_s$ h6	16 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	110 mm
Şurub pentru plăcuțe amovibile	229707 (T6; 0,45 Nm)
Lungime activă $L_1$	20 mm
Număr de dinți Z	5
Lungime de aşezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	16 mm

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	37 mm
Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	0,72 grad
$\varnothing D_3$	17 mm
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare $\kappa$	90 grad
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

## Accesorii

Șurub de strângere	229707
--------------------	--------